

# MGSSystem® フィグラガラス黒板® フィグラボード 専用備品 (消耗品)

## [ マーカー ]



・ペン先はフェルト素材使用  
・プッシュ式インク供給採用  
[ 寸法 ] φ24×H126

黒 (BK) 赤 (RE) 青 (BL) 緑 (GR) オレンジ (OR) 紫 (VI) 茶 (BW)

芯先 (品番)	色 (品番)	発注品番
丸芯 (MGSS-ML-C)	黒 (BK)	MGSS-ML-C-BK
	赤 (RE)	MGSS-ML-C-RE
	青 (BL)	MGSS-ML-C-BL
	緑 (GR)	MGSS-ML-C-GR
	オレンジ (OR)	MGSS-ML-C-OR
	紫 (VI)	MGSS-ML-C-VI
	茶 (BW)	MGSS-ML-C-BW

芯先 (品番)	色 (品番)	発注品番
平芯 (MGSS-ML-B)	黒 (BK)	MGSS-ML-B-BK
	赤 (RE)	MGSS-ML-B-RE
	青 (BL)	MGSS-ML-B-BL
	緑 (GR)	MGSS-ML-B-GR
	オレンジ (OR)	MGSS-ML-B-OR
	紫 (VI)	MGSS-ML-B-VI
	茶 (BW)	MGSS-ML-B-BW

## [ 起毛イレーサー ]




・特殊繊維製  
・消しカス吸着  
・水洗い不可  
[ 寸法 ] W162×H73×D38  
[ 品番 ] MGSS-EG

## [ 起毛イレーサー用ブラシ ]



・起毛タイプ専用ブラシ  
・起毛面クリーニング  
[ 寸法 ] W84×H31×D57  
[ 品番 ] MGSS-EB

## [ スポンジイレーサー ]



・樹脂スポンジ製  
・スポンジ両面使用可能  
・交換スポンジあり  
・水洗い不可  
[ 寸法 ] W162×H73×D38  
[ 品番 ] MGSS-EM



## [ ペーパーハンガー ]



・専用超強力(ネオジム)マグネット使用  
・差込み引抜きタイプ

[ 寸法 ]  
ショート (S) W350×H27×D13  
ミドル (M) W600×H27×D13  
ロング (L) W900×H27×D13

[ 品番 ]  
ショート (S) MGSS-PH35  
ミドル (M) MGSS-PH60  
ロング (L) MGSS-PH90

[ 色 ]  
グレー (G) のみ

## [ 丸型マグネット ]



・専用超強力(ネオジム)マグネット使用

[ 寸法 ] φ30×D11.5  
[ 品番 ] MGSS-MG  
[ 色 ]  
黄 (Y)、赤 (RE)、白 (W)  
黒 (BK)、グレー (G)、青 (BL)

## [ メモクリップ ]



・専用超強力(ネオジム)マグネット使用  
・差込み引抜きタイプ

[ 寸法 ] W32×H43×D13  
[ 品番 ] MGSS-MC  
[ 色 ] 白 (W) のみ

## [ マグネット付ペン立て ]



・専用超強力(ネオジム)マグネット使用  
・イレーサー 1 個と  
マーカー 4 本程度収納

[ 寸法 ] W132×H90×D60  
[ 品番 ] MGSS-PS  
[ 色 ] 白 (W) のみ

※単位：mm

## [ 備品 注意事項 ]

MGSS/ ガラス黒板 / フィグラボード専用備品です。用途以外には使用しないでください。

マグネット製品は、

MGSS/ ガラス黒板 / フィグラボードの『マグネット機能』の専用備品です。  
専用超強力(ネオジム)マグネットを使用していますので、取扱いにご注意願います。  
パソコン、携帯電話、磁気カード等の磁石に悪影響を受けるものには、近づけないでください。  
金属に敏感に反応するアレルギー体質の方は、マグネットに触れると肌が荒れたり赤くなったりする場合がございますので、ご注意ください。

製品の種類・仕様等を予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。